

# Yale

## Ručna lančana dizalica ERGO360, nosivost: 1,5t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086018 1,5
GTIN	4053981979632
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Dizalica s **alumijskom ručnom polugom ERGO i ugrađenom neklizajućom preklopnom ručkom**. Omogućava razne radne položaje i rad bez zamora zahvaljujući promjeni položaja ručke. Do 30 % manja snaga poluge. Ergonomski dizajn proizvoda za optimalnu sigurnost. Sklopiva drška se uglavljuje i može se sklopiti u oba smjera. Prikladna za nošenje dizalica.

#### Upotreba:

Univerzalni uređaj za intenzivnu, raznovrsnu primjenu.

### Tehnički opis

Normalna podizna visina	1,5 m
Nosivost	1500 kg
Broj lanaca	1
Težina	9,6 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica

