

Ansell**Set jednokratnih rukavica MicroFlex® 93-260, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094724 8
GTIN	076490453480
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera. MicroFlex® 93-260. 3-slojna konstrukcija za dobru zaštitu od kemikalija, uključujući kiseline, otapala i lužine. Strukturirani vrhovi prstiju. Produljeni dio rukavice i niža AQL vrijednost od 0,65 (EN 374-2) za pouzdanu zaštitu od opasnih tvari.

Standard:

EN 374

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Serija	MicroFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Jednokratna rukavica
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks

Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 374	Tip A (JKLOPST)
Otpornost na kemikalije	JKLOPST
EN 388	2000X
Materijal	Neopren, nitril
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača	Neopren, nitril
Prevlaka	Neopren, nitril
Debljina	0,2 mm
Duljina	285 mm
Sadržaj	50
Težina	8,1 g
Boja	zeleno
Područje primjene	Preciznost
AQL	0,65
Primjena	jednokratno
Vrsta proizvoda	Jednokratna rukavica