

**Service radne hlače, siva / crna, konfekcijska veličina DE: 52****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091841 52 |
| GTIN | 7330509500590 |
| Razred artikla | 04T |

Opis**Izvedba:**

Moderne Service radne hlače od laganog materijala, otpornog na trošenje s funkcijom brzog sušenja. Idealno za rad u toplom okruženju. S rastezljivim umetcima i prethodno oblikovanim nogavicama za optimalnu pokretljivost i udobnost. Mogućnost produljenja šava na rubu nogavice. Unutarnji džep za mobitel od Mesh materijala. Vrećasti džepovi na nogama s patentnim zatvaračem, džepom za nož i olovke. Plastični patentni zatvarač u zaporku. Bočni džepovi. Džepovi sa stražnje strane. D prsten na pojasu.

Napomena:

Service radne hlače u ženskoj varijanti tamno sive / crne boje pod br. 091833. Dostupno na skladištu u veličinama 36 – 46. Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima. Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.

Tehnički opis

| | |
|-------------|----|
| Veličina UK | L |
| Veličina FR | 46 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Veličina US | L |
| Konfekcijska veličina DE | 52 |
| Veličina IT | C52 |
| Serija | Service Plus |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila |
| Veličina SE | C58 |
| Veličina ES | C52 |
| Veličina NL | C52 |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 65 % poliester |
| Sastav tkanine | 35 % pamuk |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 166 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 40 °C šareno rublje |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje |
| Sušenje | nije prikladno za sušilicu |
| Lukovi | ne izlagati vrućini, maksimalno do 110 °C |
| Boja | siva / crna |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |