

**Mitutoyo****Mikrometar očitavanje u colima, mjerno područje: 0-1 col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Mjerni bubanj matirano kromiran.

**Fino lepene mjerne površine od tvrdog metala.** Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Blokada s pomoću stezne poluge. S osjetljivom račnom. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

**Dio isporuke:**

Od vel. 1-2 uključujući 1 etalon.

**Tehnički opis**

Vreteno Ø	6,35 mm
Kalibriranje	B1
Izvedba mjerne površine	od tvrdog metala
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Očitavanje	0,0001 col
Mjerno područje	0 - 1 col
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

**Usluge**

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm

022000 25

DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm

022010 100