



Dinamometar opterećenja Dynafor LLZ2, maksimalno područje vaganja: 12,5 t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086049 12,5
GTIN	3600232609193
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Višestruki, robusni i pouzdani dinamometar opterećenja Dynafor LLZ2. Integrirani LCD prikaz s mogućnošću dobre čitljivosti. Zaštita prikaza pojačanjem.

- **Ukošeni kutovi smanjuju mogućnost kvaćenja pri savijanju.**
- **Faktor sigurnosti > 4.**
- **Preciznost i mogućnost utvrđivanja podrijetla certificirano certifikatom za justiranje. Točnost 0,3 %. Mogućnost naknadnog kalibriranja.**
- **Može se koristiti u svim položajima. Vrsta zaštite IP65: za primjenu na otvorenom. Udobnost prema CE i smjernicama 2006/42/EC.**
- **Područje temperature -20 °C do +50 °C.**

Upotreba:

Za mjerenje vlačnih sila (N) i visećih masa (kg).

Dio isporuke:

Uključujući baterije (2x AAA), potvrda o kalibraciji, transportni kovčeg.

IP-klasa zaštite: IP 65

Pakiranje: Transportni kovčeg

Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

minimalno područje vaganja: 20 kg

Širina kućišta: 120,5 mm

Dubina kućišta: 45 mm

Visina kućišta: 277 mm

Tehnički opis

Širina kućišta	120,5 mm
maksimalno područje vaganja	12500 kg
Visina kućišta	277 mm
Dubina kućišta	45 mm
minimalno područje vaganja	20 kg
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081556 LR3
Broj sadržanih baterija	2
IP-klasa zaštite	IP 65
Pakiranje	Transportni kovčeg
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača