

Garant**Momentni ključ „Slipper“ sa skalom, maks. stezni moment: 5Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657762 5
GTIN	4045197891617
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Poseban, klizni mehanizam okidača **pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje**. Momentni ključ s jednim krakom, **podesiv preko milimetarske skale** s automatskim zvučnim signalom. Zaštita od neželjene promjene postavki na kraju ručke. S integriranim funkcijom račne.

Mjerne jedinice: Nm.

Prednost:

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spremjan za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali i **osigurava da se te vrijednosti ne prekorače**.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±6 % od postavljene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručice uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerena momenta	±6 %
Izlazni Četverokut	1/4 col
Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
Težina	235 g
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	5 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,05 Nm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	204 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	136,5 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge bez utičnog alata [l ₁]	135 mm
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Funkcija presavijanja	ne

Slipper funkcija	da
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkkS kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400