

**Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 16X17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615900 16X17
GTIN	4045197385451
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D ₁ maks	25 mm
Duljina ključa L	263 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	27 mm
Širina ključa 1	16 mm
Širina ključa 2	17 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

