

**Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 36X41 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615900 36X41
GTIN	4045197385598
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D ₁ maks	53 mm
Širina ključa 2	41 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	60 mm
Širina ključa 1	36 mm
Duljina ključa L	440 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

