

VBW**Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom, Ø cijevi: 1.1/2col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	810740 1.1/2
GTIN	4005887265401
Razred artikla	83E

Opis**Izvedba:**

Švedski oblik; uska, specijalno oblikovana vilica, samostezna, savijena pod kutom od 45°. Potpuno kovano s maticom za osiguranje i graničnikom.

VBW sa S-vilicom s uporištem cijevi u 3 točke.

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljššan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

Tehnički opis

ukupna duljina	440 mm
Ø cijevi	1.1/2 col
Stezni raspon	68 mm
Kut otvora ključa	45 stupanj
Postupak izrade	potpuno kovano
Poboljšani otvor ključa	induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta	Krom-vanadij-čelik
S otvor ključa	da
švedski oblik	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

