

**Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 41X46mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615900 41X46
GTIN	4045197385604
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Tehnički opis

Duljina ključa L	475 mm
Širina ključa 2	46 mm
Širina ključa 1	41 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	67 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	60 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

