

**Garant****Momentni ključ „Slipper“ bez skale, maks. stezni moment: 55Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657766 55
GTIN	4045197891662
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Poseban, klizni mehanizam okidača **pouzdana sprječava neželjeno prekomjerno stezanje.**

Jednoruki momentni ključ, **bez skale.** Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.

S integriranom računom.

**Prednost:**

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali **i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače.**

**Upotreba:**

Za srednje do veće serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

$\pm 6$  % od postavljene vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

## Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Težina	800 g
Područje okretnog momenta	15 - 55 Nm
maskimalan okretni moment	55 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l <sub>1</sub> ]	266,5 mm
Ukupna duljina L	324 mm
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

---

**Pribor**

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
--	-----------