

**Garant****Momentni ključ „Slipper“ bez skale, maks. stezni moment: 25Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657766 25
GTIN	4045197891655
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Poseban, klizni mehanizam okidača **pouzdana sprječava neželjeno prekomjerno stezanje**. Jednoruki momentni ključ, **bez skale**. Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.

S integriranom računom.

**Prednost:**

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali **i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače**.

**Upotreba:**

Za srednje do veće serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

$\pm 6$  % od postavljene vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

## Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
maskimalan okretni moment	25 Nm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Težina	340 g
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Ukupna duljina L	216 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L <sub>1</sub> ]	153 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

---

## Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
--	-----------