

Garant**Momentni ključ „Slipper“ bez skale, maks. stezni moment: 125Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657766 125
GTIN	4045197891679
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Poseban, klizni mehanizam okidača **pouzdanu sprječava neželjeno prekomjerno stezanje**. Jednoruki momentni ključ, **bez skale**. Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.

S integriranom račnom.

Prednost:

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali **i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače**.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

$\pm 6\%$ od postavljene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±6 %
Težina	1360 g
Područje okretnog momenta	40 - 125 Nm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno
maskimalan okretni moment	125 Nm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	460 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	378 mm
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60