

**HOLEX****Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, fosfatiran, broj ključeva: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615910 8
GTIN	4045197385611
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

**HOLEX** – S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materijal:**

**HOLEX** – Krom-vanadij čelik, fosfatiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Tehnički opis**

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatiran

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke

**Pribor**

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X21 mm	615900 18X21
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615900 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615900 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615900 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615900 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615900 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615900 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 19X22 mm	615900 19X22