



Digitalni XT unutarnji mikrometar, mjereno područje: 125-150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428602 125-150
GTIN	5051102209933
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	115 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm

Mjerno područje	125 - 150 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	265 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serijska	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvati	USB sučelje
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm	022500 200
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 140 mm	484030 140
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 125-150 mm	428745 125-150
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 125-150 mm	428746 125-150