



## Garnitura digitalnih XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 20-50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Unutarnji mikrometri u 3 točke** za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428602 i kontrolni prsten s UKAS certifikatom.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.<br>USB odašiljač br. 498952.<br>Prsteni za namještanje br. 484030.<br>Produžetci br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

### Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	2
Mjerno područje	20 - 50 mm
Broj mjernih glava	3
Prsten za namještanje Ø	20 / 35 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Serija	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm

020550 20-50

## Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm

484030 22

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 35-50 mm	428602 35-50
Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 20-25 mm	428602 20-25
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 25-35 mm	428602 25-35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 35-50 mm	428605 35-50
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 20-25 mm	428745 20-25
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 20-25 mm	428746 20-25
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428746 25-35
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 35-50 mm	428745 35-50
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 35-50 mm	428746 35-50