



Garnitura digitalnih XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 50-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428602 i kontrolni prsten s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

Broj mjernih glava	3
Prsten za namještanje Ø	65 / 80 mm
Broj prstenova za namještanje	2
Mjerno područje	50 - 100 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
	428602 65-80

Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 65-80 mm	
Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 50-65 mm	428602 50-65
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 80-100 mm	428602 80-100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 65-80 mm	428605 65-80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 80-100 mm	428605 80-100
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 50-65 mm	428605 50-65
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428745 50-65
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428746 50-65
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428745 65-80
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428746 65-80
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 80-100 mm	428745 80-100
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 80-100 mm	428746 80-100