



## Garnitura digitalnih XT unutarnjih mikrometara, mjerne područje: 10-20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Unutarnji mikrometri u 3 točke** za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428602 i kontrolni prsten s UKAS certifikatom.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.<br>USB odašiljač br. 498952.<br>Prsteni za namještanje br. 484030.<br>Produžetci br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

### Tehnički opis

Broj mjernih glava	3
Prsten za namještanje Ø	12,5 / 20 mm
Mjerno područje	10 - 20 mm
Broj prstenova za namještanje	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	USB sučelje
Prihvati	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 10-20 mm

020550 10-20

## Pribor

Prikjučni kabel tip R2

498948 R2

428602 12,5-16

Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 12,5-16 mm

Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 16-20 mm	428605 16-20
--	--------------

Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 16-20 mm	428602 16-20
--	--------------

Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
---	--------

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
--	--------------

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
---------------------------	-------------

Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 12,5-16 mm	428605 12,5-16
--	----------------

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
--	-----------

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
--	-----------

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
--	-----------

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/76	428510 2/76
---	-------------

Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 10-12,5 mm	428602 10-12,5
--	----------------

Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
--	----------------

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
--	----------------

Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428746 10-12,5
--	----------------

Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428745 12,5-16
--	----------------

Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428746 12,5-16
--	----------------

Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428745 16-20
--	--------------

Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428746 16-20
--	--------------