



Garnitura digitalnih XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 6-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428652 6-10
GTIN	5051102209650
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428602 i kontrolni prsten s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

Mjerno područje	6 - 10 mm
Prsten za namještanje Ø	8 mm
Broj prstenova za namještanje	1
Broj mjernih glava	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Serija	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-10 mm

020550 6-10

Pribor

Priključni kabel tip USB2

498948 USB2

Priključni kabel tip R2	498948 R2
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 6-8 mm	428605 6-8
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 6-8 mm	428602 6-8
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 8-10 mm	428605 8-10
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Digitalni XT unutarnji mikrometar mjerno područje 8-10 mm	428602 8-10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428745 6-8
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428746 6-8
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 8-10 mm	428745 8-10
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 8-10 mm	428746 8-10