



## Garnitura digitalnih XT-unutarnjih brzih mikrometara Holematic uz Bluetooth, mjerno područje: 10-20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Brzi uređaji za mjerenje provrta u 3 točke** Holematic za mjerenje provrta od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5–16 s ulošcima od tvrdog metala. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

#### Prednost:

Vrlo brzo i prije svega ponovljivo mjerenje postiže se ručicom pištolja i konstantnom mjernom silom.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428702 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, USB-Dongle br. 498952, prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

## Tehnički opis

Očitavanje	0,001 mm
Broj mjernih glava	3
Mjerno područje	10 - 20 mm
Prsten za namještanje Ø	12,5 / 20 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 10-20 mm

020550 10-20

## Pribor

Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Holematicuz Bluetooth mjerno područje 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 16-20 mm	428605 16-20
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Holematicuz Bluetooth mjerno područje 16-20 mm	428702 16-20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Holematicuz Bluetooth mjerno područje 12,5-16 mm	428702 12,5-16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/76	428510 2/76
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428745 16-20
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428746 16-20