



Garnitura digitalnih XT-unutarnjih brzih mikrometara Holematic uz Bluetooth, mjerno područje: 100-200mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 428752 100-200 |
| GTIN | 5051102207694 |
| Razred artikla | 46B |

Opis

Izvedba:

Brzi uređaji za mjerenje provrta u 3 točke Holematic za mjerenje provrta od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5–16 s ulošcima od tvrdog metala. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Prednost:

Vrlo brzo i prije svega ponovljivo mjerenje postiže se ručicom pištolja i konstantnom mjernom silom.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428702 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, USB-Dongle br. 498952, prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------------------|
| Prsten za namještanje Ø | 125 / 175 mm |
| Granica odstupanja | 0,006/0,007 mm |
| Očitavanje | 0,001 mm |
| Broj mjernih glava | 4 |
| Mjerno područje | 100 - 200 mm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Serija | HCT |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Bežična upotreba | HID (Human Interface Device) |
| Bežična upotreba | HCT Mobile App |
| Bežična upotreba | Softver proizvođača |
| Standard | DIN 863 |
| Očitavanje | mm / inč |
| Prihvat | USB-sučelje |
| Prihvat | RS232C sučelje |
| Prihvat | Bluetooth-sučelje |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | S6 |
| Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 100-200 mm

020550 100-200

Pribor

| | |
|--|----------------|
| Priključni kabel tip USB2 | 498948 USB2 |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
| Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 150-175 mm | 428605 150-175 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150 | 428510 5/150 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 160 mm | 484030 160 |
| Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 100-125 mm | 428605 100-125 |
| Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 175-200 mm | 428605 175-200 |
| Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip | 498952 |
| Priključni kabel tip R2 | 498948 R2 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 190 mm | 484030 190 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 140 mm | 484030 140 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 110 mm | 484030 110 |