



## Garnitura digitalnih XT-unutarnjih brzih mikrometara Holematic uz Bluetooth, mjerno područje: 20-50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Brzi uređaji za mjerenje provrta u 3 točke** Holematic za mjerenje provrta od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5–16 s ulošcima od tvrdog metala. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

#### Prednost:

Vrlo brzo i prije svega ponovljivo mjerenje postiže se ručicom pištolja i konstantnom mjernom silom.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428702 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, USB-Dongle br. 498952, prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

**Zamjenski dio:**

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	20 - 50 mm
Prsten za namještanje Ø	20 / 35 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Broj mjernih glava	3
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvati	USB-sučelje
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Bluetooth-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

**Usluge**

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm

020550 20-50

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Hologicuz Bluetooth mjerno područje 35-50 mm	428702 35-50
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Hologicuz Bluetooth mjerno područje 20-25 mm	428702 20-25
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Hologicuz Bluetooth mjerno područje 25-35 mm	428702 25-35
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 35-50 mm	428605 35-50
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 20-25 mm	428745 20-25
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 20-25 mm	428746 20-25
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428746 25-35
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 35-50 mm	428745 35-50
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 35-50 mm	428746 35-50