



Garnitura digitalnih XT-unutarnjih brzih mikrometara Holematic uz Bluetooth, mjerno područje: 50-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Brzi uređaji za mjerenje provrta u 3 točke Holematic za mjerenje provrta od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5–16 s ulošcima od tvrdog metala. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Prednost:

Vrlo brzo i prije svega ponovljivo mjerenje postiže se ručicom pištolja i konstantnom mjernom silom.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428702 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, USB-Dongle br. 498952, prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	65 / 80 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Mjerno područje	50 - 100 mm
Očitavanje	0,001 mm
Broj mjernih glava	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm

020550 50-100

Pribor

Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Hologicuz Bluetooth mjerno područje 65-80 mm	428702 65-80
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Hologicuz Bluetooth mjerno područje 50-65 mm	428702 50-65
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 80-100 mm	428605 80-100
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 65-80 mm	428605 65-80
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Hologicuz Bluetooth mjerno područje 80-100 mm	428702 80-100
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 50-65 mm	428605 50-65
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428745 50-65
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428746 50-65
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428745 65-80
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428746 65-80
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 80-100 mm	428745 80-100
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 80-100 mm	428746 80-100