

**Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, fosfatiran, broj ključeva: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615910 10
GTIN	4045197385628
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

HOLEX – S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, fosfatiran.

Dio isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Tehnički opis

Broj ključeva	10
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatiran

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 27X30 mm	615900 27X30
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615900 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 20X22 mm	615900 20X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615900 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 21X24 mm	615900 21X24
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615900 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615900 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615900 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X19 mm	615900 18X19
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615900 12X13