

**HOLEX****Momentni ključ s račnom, maks. stezni moment: 1000Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657272 1000
GTIN	4045197892041
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Fiksno ugrađena račna kao prihvat za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm, lbfft. Račna s **prolaznim četverokutnim nastavcima** i zatikom za **desno i lijevo stezanje**.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za manje do srednje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

$\pm 4$  % od prikazane vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Područje okretnog momenta	200 - 1000 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Prikaz	analogno
Težina	5700 g
Izlazni Četverokut	3/4 col
maskimalan okretni moment	1000 Nm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	1330 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	1175 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020010 1000
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000