

HOLEX**Momentni ključ s račnom, maks. stezni moment: 800Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657272 800
GTIN	4045197892034
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Fiksno ugrađena račna kao prihvat za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft. Račna s **prolaznim četverokutnim nastavcima** i zatikom za **desno i lijevo stezanje**.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za manje do srednje serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 4 % od prikazane vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	800 Nm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Težina	4700 g
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Izlazni Četverokut	3/4 col
Područje okretnog momenta	160 - 800 Nm
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	1030 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	880 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm

020010 1000