

**HOLEX****Momentni ključ s račnom, maks. stezni moment: 500Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657272 500
GTIN	4045197892027
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Fiksno ugrađena račna kao prihvat za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm, lbfft. Račna s **prolaznim četverokutnim nastavcima** i zatikom za **desno i lijevo stezanje**.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za manje do srednje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

±4 % od prikazane vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Račna	s prolaznim četverokutnim nastavcima
maskimalan okretni moment	500 Nm
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	3/4 col
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Područje okretnog momenta	100 - 500 Nm
Težina	3800 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	830 mm
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	681 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

---

**Usluge**DAkkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment  
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm

020010 1000