

Garant**Teleskopska radionička kolica, broj posuda: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914500 3
GTIN	4045197892058
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Teleskopska radionička kolica imaju stabilnu udubljenu konstrukciju od čeličnog lima s prostranom podnicom, 2 površine za odlaganje, povišenim rubom sa svih strana i X-ABS policom. **Dvije teleskopske cijevi s integriranom plinskom oprugom (sila amortizera 20 kg)** otvaraju i zatvaraju kolica. Prilikom zatvaranja teleskopske cijevi klize jedna u drugu i zato nijedan dio ne strši kada su zatvorene. Sa sklopivom ručkom za povlačenje / guranje. S centralnim zaključavanjem zahvaljujući **cilindričnoj bravi**. S kugličnim ležajevima (2 okretna kotačića s kočnicom, 2 fiksna kotačića).

Dio isporuke:

Uključen pregradni materijal. 6 pregradnih letvica 365 mm, 1 pregradna letvica 435 mm, 1 pregradna letvica za osnovnu ladicu.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Tehnički opis

Visina, otvoreno	935 mm
Korisna širina pretinca za odlaganje	435 mm

Korisna dubina pretinca za odlaganje	330 mm
Nosivost po poklopcu/pretinu za odlaganje	20 kg
Nosivost podne posude	40 kg
Visina, zatvoreno	520 mm
Težina	24,4 kg
Dubina	365 mm
širina	670 mm
Broj kalupa	3
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Pribor

Kučište brave 225-010-43 bez brave	914208
------------------------------------	--------