

Garant**Radionička kolica sa 6 ladica, broj ladica: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914510 6
GTIN	4045197892072
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Stabilni korpus radioničkih kolica od čeličnog lima s perforiranim bočnim stijenkama za prihvat pribora. Unutrašnjost ladice s pregradama za podjelu. Ladice se otključavaju s pomoću ručke za otključavanje koja je integrirana u šipci ručke. Ladice se centralno zaključavaju **cilindričnom bravom**. S kugličnim ležajevima (2 okretna kotačića s kočnicom, 2 fiksna kotačića). Čelična polica s X-ABS umetkom. Solidna, ergonomska ručka od PP-a ojačanog staklenim vlaknima.

Plasman:

Prednja visina ladice: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Dio isporuke:

Uključen pregradni materijal. 4 pregradne stijenke za ladicu od 60 mm ladica, 3 pregradne stijenke za ladicu od 120 mm.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Tehnički opis

Težina	45 kg
širina	660 mm

Korisna dubina ladica	300 mm
Broj ladica	6
Visina	950 mm
Dubina	380 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	30 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	75 %
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Pribor

Kučište brave 225-010-43 bez brave	914208
------------------------------------	--------