

Garant GRIDLINE

**Radionička kolica sa 6 ladica obostrano izvlačne, 20×16G, broj ladica: 6****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 914550 6      |
| GTIN           | 4045197892232 |
| Razred artikla | 9GT           |

**Opis****Izvedba:**

Radionička kolica s protukliznim X-ABS umetkom otpornim na ogrebotine, koji štiti gornju površinu. Jednostavna izmjena polica drugim radnim pločama (npr. od bambusa) ili radnim pločama od bambusa sa stegom. Ladice se mogu izvlačiti s obje strane.

**Plasman:**

Prednja visina ladice: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Dio isporuke:**

Uključuje podjele:<br>na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,<br>na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

**Napomena:**

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom.

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75; br. 951731 – 951821 vel. 125 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

## Tehnički opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Širina  | 800 mm                  |
| Korisna širina ladica                             | 500 mm                  |
| Težina  | 71 kg                   |
| Dubina  | 500 mm                  |
| Korisna dubina ladica                             | 400 mm                  |
| Visina  | 1000 mm                 |
| Broj ladica                                       | 6                       |
| Korisna širina ladica u G                         | 20                      |
| Korisna dubina ladica u G                         | 16                      |
| Korisna površina ladice u G                       | 20×16                   |
| Nosivost ladice/izvlačne police                   | 40 kg                   |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 75 %                    |
| Hoffmann raster rupicastog zida                   | 9×9 mm                  |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 20×16G                  |
| Cilindrična brava sa zatikom                      | modularni utični uložak |
| Vrsta proizvoda                                   | Radionička kolica       |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Pregradne letvice s prorezima dubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm | 951510 125 |
| Pregradne letvice s prorezima dubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm  | 951510 75  |
| Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G          | 915567 G   |