

Garant GRIDLINE

**Radionička kolica ToolTruck s izvlačnim ladicama, 20×16G, broj ladica: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914560 6
GTIN	4045197892249
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od materijala X-ABS za visoke tehničke zahtjeve. Ormar s **dvije police** i vratima. **Ručke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE.**

**Centralnim zaključavanjem** vrata zaključavaju dio ormara, a istovremeno i ladice.

**Plasman:**

Prednja visina ladice: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Dio isporuke:**

Uključuje podjele:  
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,  
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

**Napomena:**

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom.

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75; br. 951731 – 951821 vel. 125 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

## Tehnički opis

širina	1195 mm
Dubina	500 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Visina	1000 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Broj ladica	6
Težina	94,4 kg
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna površina ladice u G	20×16
Serijski naziv	Radna kolica ToolTruck
Serijski naziv	ToolTruck
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
relevantno za konfigurator	da
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Atribut imena proizvoda	20×16G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

## Pribor

951510 125

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm

951510 75

Policafiksna tip 1

914774 1

Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G

915567 G

Maska za bravu za GridLine tip VA21

914227 VA21