

Garant GRIDLINE

Radionička kolica ToolTruck s bambus radnom pločom, 20×16G, broj ladica: 6**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 914568 6 |
| GTIN | 4045197892287 |
| Razred artikla | 9GT |

Opis**Izvedba:**

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od **bambusa** debljine 25 mm (prikladne za montažu stege). Ormar s **dvije police** i vratima. **Ručke na kolicima obložene su branicima od LDPE-a.**

Centralnim zaključavanjem vrata zaključavaju dio ormara, a istovremeno i ladice.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom.

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75; br. 951731 – 951821 vel. 125 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------------------|
| Težina | 97 kg |
| Visina | 1000 mm |
| Dubina | 500 mm |
| Korisna dubina ladica | 400 mm |
| širina | 1195 mm |
| Broj ladica | 6 |
| Korisna širina ladica | 500 mm |
| Korisna širina ladica u G | 20 |
| Korisna dubina ladica u G | 16 |
| Korisna površina ladice u G | 20×16 |
| Serijski naziv | Radna kolica ToolTruck |
| Serijski naziv | ToolTruck |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni |
| relevantno za konfigurator | da |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 40 kg |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Atribut imena proizvoda | 20×16G |
| Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |

Pribor

951510 75

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm

951510 125

Policafiksna tip 1

914774 1

Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G

915567 G

Maska za bravu za GridLine tip VA21

914227 VA21