

Garant GRIDLINE

Radionička kolica ToolTruck s izvlačnim ladicama Comfort Close, 20×16G, broj ladica: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	914564 8
GTIN	4045197892270
Razred artikla	9GT

Opis

Izvedba:

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od materijala X-ABS za visoke tehničke zahtjeve. Ormar s **dvije police** i vratima. **Ručke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE.**

Centralnim zaključavanjem zaključavaju se istovremeno vrata ormara i ladice.

GARANT Comfort Close, ladice sa samozatvaranjem i amortizacijom.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom.

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75 i vel. 125;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75 i vel. 125;
Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75 i br. 951731 – 951821 vel. 125.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica	400 mm
Visina	1000 mm
Dubina	500 mm
širina	1195 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Broj ladica	8
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna površina ladice u G	20×16
Seriya	Radna kolica ToolTruck
Seriya	ToolTruck
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
relevantno za konfigurator	da
Nosivost ladice/izvlačne police	30 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Atribut imena proizvoda	20×16G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm

951510 125

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951510 75
Policafiksna tip 1	914774 1
Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G	915567 G
Maska za bravu za GridLine tip VA21	914227 VA21