

Garant GRIDLINE

Radionička kolica s 5 ladica, obostrano izvlačne, 20×16G, broj ladica: 5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914582 5
GTIN	4045197892317
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Stabilno kućište radnog stola s kotačima od čeličnog lima s 2 pretinca za odlaganje. Bočna stijenka ima perforacije za prihvat pribora, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. Unutrašnja strana ladice s pregradama za podjelu ladica. Ladice se otključavaju s pomoću središnje ručice za otključavanje koja je ugrađena u letvicu za otvaranje ladice. Ladica se centralno zaključava **cilindričnom bravom**. S valjkastim ležajevima (2 upravljačka kotačića sa zaustavnom kočnicom, 2 fiksna kotačića). Radna ploča debljine 25 mm od **bambusa** prikladna za montažu škripca.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno, **prevučeno prahom**, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Napomena:

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75; br. 951731 – 951821 vel. 125 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnički opis

Dubina	525 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Broj ladica	5
Težina	63,4 kg
širina	1000 mm
Visina	900 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna površina ladice u G	20×16
relevantno za konfigurator	da
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	75 %
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Atribut imena proizvoda	20×16G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951510 75
Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951510 125
Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G	915567 G

