

**Akumulatorski endoskop, oznaka proizvođača: GIC120C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski endoskop za vizualni pregled teško dostupnih mjesta.

- **89 mm / 3,5 cola LCD zaslon u boji.**
- **Automatska rotacija slike (funkcija „Up is Up“™).**
- **Prijenos slika i video snimki izravno putem Micro-USB kabela ili Micro SD kartice.**
- **Dvostruki izvor napajanja: Rad moguć i s 12 V litij-ionskom baterijom kao i s alkalnim baterijama.**
- **Digitalno uvećanje za bolje prepoznavanje detalja.**
- **Trostupanjska LED rasvjeta za osvjetljavanje tamnih mjesta.**

Dio isporuke:

Uključuje 1 × 12 V / 2,0 Ah litij-ionsku bateriju, punjač, 4 GB MicroSD karticu, kabel za kamere br. 492716 vel. 1,2, Micro-USB kabel, kuku, magnet, zrcalo, L-BOXX.

Tehnički opis

Rezolucija zaslona	320×240 px
Veličina ekrana	3,5 col
Napon baterije	12 V

Ø glave kamere	8,5 mm
Duljina kabla za kamere	1200 mm
Kapacitet baterije	1,5 Ah
Težina	0,64 kg
Oznaka proizvođača	GIC 120 C
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Endoskop

Pribor

Kablovi kamere sa sondom duljina kabela 3,0 m	492716 3,0
Kablovi kamere sa sondom duljina kabela 1,2 m	492716 1,2