



Protupožarne zaštitne radne hlače, crne, konfekcijska veličina DE: 56



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091466 56 |
| GTIN | 7330509546758 |
| Razred artikla | 04T |

Opis

Izvedba:

Radne hlače za zaštitu od vatre s prethodno oblikovanim ergonomskim koljenima i fleksibilnim, praktičnim džepovima.

- **Džepovi s jastučićima za koljena na dvije različite visine.**
- **Reflektirajući rubovi na nogavicama za pojačanu vidljivost.**
- **Metalni patentni zatvarač u rasporku.**

Standard:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasa 1**
- **EN ISO 11611, Klasa 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konfekcijska veličina DE | 56 |
| Veličina UK | XL |
| Veličina US | XL |
| Veličina FR | 50 |
| Veličina IT | C56 |
| Seriya | Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder |
| Veličina SE | D116 |
| Veličina ES | C56 |
| Veličina NL | C56 |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 85% pamuk |
| Sastav tkanine | 14 % poliester |
| Sastav tkanine | 1% posebna vlakna |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 350 g/m ² |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje |
| Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) |
| Lukovi | ne peglati |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva |
| Boja | crne |
| Standard | EN 61482-1-2 |
| Standard | EN 14404 |
| Standard | EN ISO 13034 |

Vrsta proizvoda

Hlače za zaštitu od plamena