

**Akumulatorski endoskop, oznaka proizvođača: M12IC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski endoskop za vizualni nadzor teško dostupnih mjesta.

- **69 mm / 2,7 cola okretni LCD zaslon u boji.**
- **Automatsko izjednačavanje kontrasta i bijele boje.**
- **Vodootporna glava kamere s 3-stupanjskim LED lampicama.**
- **Fleksibilni, vodootporni kabel kamere (dug 0,9 m).**
- **Digitalno uvećavanje za bolje prepoznavanje detalja.**

Dio isporuke:

Uključujući 1× 12 V / 2,0 Ah li-ion baterija, punjač, kabel za kameru, kuka, magnet, ogledalo, transportni kofer.

Pakiranje: Transportni kovčeg

Napon baterije: 12 V

Kapacitet baterije: 2 Ah

Veličina ekrana: 2,7 col

Rezolucija zaslona: 320×240 px

Ø glave kamere: 9 mm

Duljina kabla za kameru: 900 mm

Tehnički opis

Rezolucija zaslona	320×240 px
Oznaka proizvođača	M12 IC
Duljina kabla za kamere	900 mm
Veličina ekrana	2,7 col
Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	2 Ah
Ø glave kamere	9 mm
Težina	0,66 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Endoskop