



## Protupožarne zaštitne radne hlače, crne, konfekcijska veličina DE: 64



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 091466 64     |
| GTIN           | 7330509559888 |
| Razred artikla | 04T           |

### Opis

#### Izvedba:

Radne hlače za zaštitu od vatre s prethodno oblikovanim ergonomskim koljenima i fleksibilnim, praktičnim džepovima.

- **Džepovi s jastučićima za koljena na dvije različite visine.**
- **Reflektirajući rubovi na nogavicama za pojačanu vidljivost.**
- **Metalni patentni zatvarač u rasporku.**

#### Standard:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasa 1**
- **EN ISO 11611, Klasa 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

#### Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

**Tehnički opis**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Veličina UK                           | 4XL  |
| Konfekcijska veličina DE              | 64   |
| Veličina IT                           | C64  |
| Veličina US                           | 4XL  |
| Veličina FR                           | 58   |
| Seriya                                | Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder               |
| Veličina SE                           | D116   |
| Veličina ES                           | C64  |
| Veličina NL                           | C64  |
| Spol                                  | Muškarci   |
| Sastav tkanine                        | 85% pamuk  |
| Sastav tkanine                        | 14 % poliester                                       |
| Sastav tkanine                        | 1% posebna vlakna                                    |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 350 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Pranje                                | 60 °C šareno rublje                                  |
| Izbjeljivati                          | ne izbjeljivati                                      |
| Kemijsko čišćenje                     | nije prikladno za kemijsko čišćenje                  |
| Sušenje                               | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) |
| Lukovi                                | ne peglati   |
| Odjeća prema                          | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju                 |
| Odjeća prema                          | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine        |
| Odjeća prema                          | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva                |
| Boja                                  | crne   |
| Standard                              | EN 61482-1-2   |
| Standard                              | EN 14404   |
| Standard                              | EN ISO 13034   |

Vrsta proizvoda

Hlače za zaštitu od plamena