



## Akumulatorski endoskop, oznaka proizvođača: M12ICAV



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorski endoskop za vizualni nadzor teško dostupnih mjesta.

- **89 mm / 3,5 cola bežični LCD zaslon u boji s mogućnosti odvajanja.**
- **Funkcija audio i videozapisa te fotografiranja, digitalni zoom od 100 – 400 %.**
- **Automatsko izjednačavanje kontrasta i bijele boje.**
- **Vodootporna glava kamere s 3-stupanjskim LED lampicama.**
- **Fleksibilni, vodootporni kabel kamere dug 274 cm.**
- **Digitalno uvećanje za bolje prepoznavanje detalja.**

#### Dio isporuke:

Uključujući 1× 12 V / 2,0 Ah litij-ionsku bateriju, punjač C12 C, kabel 2740 mm, 8 GB SD karta, transportni kofer.

### Tehnički opis

Veličina ekrana	3,5 col
Rezolucija zaslona	320×240 px
Napon baterije	12 V

Oznaka proizvođača	M12 ICAV3-9
Ø glave kamere	12,4 mm
Kapacitet baterije	2 Ah
Duljina kabla za kamere	2740 mm
Težina	0,72 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Endoskop