

Unutarnja četka NOVOFLEX-B Zrno SiC120, tip: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	574490 9
GTIN	4013349528957
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Samocentrirajuća unutarnja četka s fleksibilnim **kuglicama od silicij-karbida**. Ukupna duljina 200 mm.

Upotreba:

Za **skošavanje bridova, završnu obradu površina i honanja**. Izrađuju se **ravnomjerno brušene površine** s velikim nosivim udjelom. Primjena ručnih bušilica i brusilica. Preporučeni broj okretaja 350 – 700 min⁻¹, kontaktno vrijeme 20 – 40 sekundi.

Napomena:

Ne koristiti na suho, već upotrijebiti s uljem za brušenje br. 084205.

Tehnički opis

Ø četke D ₁	10 mm
prikladno za Ø bušenja	8,1 - 9 mm
Radna dužina L ₃	50 mm
Ø drške D _s	3,6 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Materijal opreme	Silicijev karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Granulacija	120
preporučeni broj okretaja	350 - 700 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Unutarnja četkica

Pribor

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno
uljeUV 80 sadržaj 20 l

084205 20

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno
uljeUV 80 sadržaj 5 l

084205 5

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno
uljeUV 80 sadržaj 0,25 l

084205 0,25