

**Mitutoyo****Ugradbena mjerna naprava vertikalna montaža, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	499402 200
GTIN	4946368128405
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

S **apsolutnom elektronikom** i velikim, jednostavno očitljivim brojkama na zaslonu. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije (cca. 1,5 godina). Vrhunska preciznost mjerenja i kod velikih brzina postupka. Funkcija ZERO / ABS – nulti položaj i preklapanje s relativnog na apsolutno mjerenje.

Ugradbeno pomično mjerilo s elektromagnetskim, induktivnim mjernim sustavom. **Vertikalna montaža.**

**Upotreba:**

Prikladno za postupke mjerenja i pozicioniranja na alatnim strojevima, napravama itd.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497085.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	0 - 200 mm
Težina	310 g

Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
Ukupna duljina L <sub>2</sub>	320 mm
Duljina mjerne vodilice L <sub>1</sub>	344 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvata	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Ugradni pomični mjerač

## Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 600 mm

021400 600

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1