

Navojni kontrolni trn EG 6H mod., navoj: EG-M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486180 EG-M12
GTIN	2050001919212
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Trn navoja za provjeru korištenih navoja (EG) za žice. Nabrušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299. **IDE i NE-IDE strana drške (DIN 2240, dio 1, oblik R).** NE-IDE strana označena crvenom bojom.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj - korišteni navoj (EG), desni DIN 8140-2.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Tehnički opis

Navoji	EG M12
Nagib navoja	1,75 mm
Standard	DIN 8140
Vrsta navoja	EG-M
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

Kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 20 mm

028550 20

DAkS kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm

028590 90