



## Kliješta za opružne obujmice, ukupna duljina: 180mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719965 180
GTIN	4003773081159
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Na temelju kliješta za vodene pumpe Cobra® kovanih u kalupu s finim stupnjevanim namještanjem. S posebnim čeljustima za držanje samosteznih cijevnih obujmica; **Čeljusti zakretne za 360°**. Kliješta atramentirana u crnoj boji.

#### Prednost:

Potrebna mala sila zbog snažnije poluge. Otvor čeljusti do 80 mm.

#### Upotreba:

Za sigurno hvatanje opružnih obujmica, standardnih i žičanih obujmica za uštedu prostora kao i opružnih obujmica.

### Tehnički opis

Širina otvora	50 mm
ukupna duljina	180 mm
Nominalna veličina	50 mm
Stezni raspon	≥ 30 mm
maks. put stezanja	30 mm
Izvedba drške	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju
Površina kliješta	atramentirano u sivoj boji
Čeljust 360° okretna	da

Brzo podešavanje

da

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta