

Garant**Krunska pila bimetel, Promjer: 41 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589010 41
GTIN	4045197158451
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.

- **Vario ozubljenje 4 / 6 zubaca po colu za rad s minimalno vibracija.**
- **Maksimalna dubina reza za sve veličine 38 mm.**
- **Precizno brušeni zubi – Brzo rezanje i čisti bridovi reza.**

Upotreba:

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, **VA čelika**, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali).

Preporuka:

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

Napomena:

Prihvati i krunske pile odgovaraju svim kupovnim bimetalnim kružnim pilama, ali ne s Bosch-SDS.

List krunske pile za kamen vidi br. 788000, 788040, 788050.
HM krunske pile za čelik za čelik vidi br. 118400, 118500, 119000.

Tehnički opis

Preporučeni broj okretaja INOX	105 min ⁻¹
Promjer	41 mm
Preporučeni broj okretaja čelik	210 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja aluminij	315 min ⁻¹
Zupci po colu	4 / 6
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Prihvatni drška tip 210L	589310 210L
Svrdlo za centriranje HSS tip 6KT	589430 6KT
Svrdlo za centriranje HM tip 6KT	589432 6KT
Prihvatni drška tip 210S	589310 210S