

Garant**Krunska pila bimetal, Promjer: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589010 14
GTIN	4045197158284
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvata na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.

- **Vario ozubljenje 4 / 6 zubaca po colu za rad s minimalno vibracija.**
- **Maksimalna dubina reza za sve veličine 38 mm.**
- **Precizno brušeni zubi – Brzo rezanje i čisti bridovi reza.**

Upotreba:

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, **VA čelika**, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali).

Preporuka:

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

Napomena:

Prihvati i krunske pile odgovaraju svim kupovnim bimetalnim kružnim pilama, ali ne s Bosch-SDS.

List krunske pile za kamen vidi br. 788000, 788040, 788050.
HM krunske pile za čelik za čelik vidi br. 118400, 118500, 119000.

Tehnički opis

Preporučeni broj okretaja aluminij	900 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja INOX	300 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja čelik	580 min ⁻¹
Promjer	14 mm
Zupci po colu	4 / 6
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Svrđlo za centriranje HSS tip 6KT	589430 6KT
Prihvatni drška tip 30	589310 30
Brzoizmjenjivi prihvat tip 30	589314 30
Svrđlo za centriranje HM tip 6KT	589432 6KT