

**HOLEX****Dvostrani okasti ključ, koljenast, kromirano, širina ključa: 24X27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615950 24X27
GTIN	4045197161031
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Duljina ključa L	337 mm
Širina ključa 2	27 mm
Širina ključa 1	24 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	36 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	40 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

