



## Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 14X15mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	616500 14X15
GTIN	4018754021734
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Obje strane glave plosnato savijene. S **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

### Tehnički opis

Širina ključa 2	15 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	11,5 mm
Širina ključa 1	14 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1\text{ maks}$	20,1 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2\text{ maksimalni}$	21,4 mm
Duljina ključa L	219 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

