



Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 8X10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	617600 8X10
GTIN	4018754021246
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

STAHLWILLE – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

STAHLWILLE – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

Tehnički opis

maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	13,5 mm
Duljina ključa L	115 mm
Širina ključa 2	10 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	16 mm
Širina ključa 1	8 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	6 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke