



## Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 12X13mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	617600 12X13
GTIN	4018754021260
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

**STAHLWILLE** – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materijal:

**STAHLWILLE** – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

### Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	19 mm
Širina ključa 2	13 mm
Duljina ključa L	150 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	21 mm
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub> maks	6,8 mm
Širina ključa 1	12 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke