



Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 17X19mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Obje strane glave plosnato savijene. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

Tehnički opis

Duljina ključa L	250 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	13,5 mm
Širina ključa 2	19 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_1\text{ maks}$	24,1 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_2\text{ maksimalni}$	27 mm
Širina ključa 1	17 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

